

DECTO, récepteur avec support

Récepteur universel avec signal sonore

Réf. produit : 16814000



Principales caractéristiques

- Idéal pour l'aménagement intérieur, il peut également être utilisé à l'extérieur.
- Récepteur DECTO pour les faisceaux laser rouges.

Toutes les particularités en coup d'oeil

- Le récepteur intègre des nivelles horizontales et verticales pour un alignement rapide et précis.
- Simplicité d'utilisation.
- Lecture de l'affichage du faisceau laser possible à l'avant et à l'arrière
- Un signal sonore et un indicateur LED indiquent dans quelle direction le faisceau laser doit être déplacé.
- Le signal sonore peut être désactivé.

Description

Le récepteur laser NESTLE DECTO convient à tous les lasers à ligne pulsés à lumière laser rouge. La nivelle intégrée permet d'orienter le récepteur rapidement et avec précision. Un signal sonore et l'affichage LED indiquent dans quelle direction le récepteur doit être déplacé. Le signal sonore est optionnel et peut être désactivé. Le récepteur convient le mieux pour l'aménagement intérieur, mais peut également être utilisé idéalement à l'extérieur.

Données techniques

Plage de travail	selon l'instrument laser
Auto. Arrêt	10 min
Piles	DC 9 V
Zone de réception	40 mm
Précision	± 0,5 - 1 (selon la distance) mm
Poids	160 g
Dimensions	160 x 55 x 28 mm

Contenu de la livraison

Récepteur DECTO, Support